




Maulweiten 71 - 95 mm Bügelanker Typ I = 45 mm
 Maulweiten 96 - 125 mm Bügelanker Typ II = 70 mm
 Maulweiten 126 - 157 mm Bügelanker Typ III = 95 mm
 Maulweiten über 157 mm Bügelanker werden doppelreihig angebracht

Der Abstand zwischen Maulweitenkante und Bügelanker beträgt mindestens 13 mm

Montage mit selbstschneidenden Schrauben Ø 6,3 mm.
 Bügelanker für torsionssichere Montage, maßgenau geformt, maßgenauer Sitz.

Die Bügelanker sind in der Grundform NICHT veränderbar !

Profil mit Bügelanker für Einfachbeplankung	
Ständerwerk	
Profil: 23/0045	S 01.00.02.1-00-19